






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1	R1	6 280752 (Adapter)
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2	SA1	3 296863*
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3		*Isomat 3: 2
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4		
F1	1	280738 A		R1/F1		
F2	1	280738 A		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
			mech. polished		VP PU	
			uml. total		Maßstab Scale	
			beschichtet coated		1 : 1	
		Paßmaße Close tol.			Werkstoff Material	
		Abmaße Std. tolerance			Benennung Title	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name				Name		
Seriennummer				12.03.2013	Schüco AWS 75.SI+ IsoModul	
					466910 RP 1000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO