






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 3



- Andruck-
walze

○ Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1	R1	6	280752 (Adapter)
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2	SA1	3	296863*
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3			*Isomat 3: 2
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4			
F1	1	280738 A		R1/F1			
F2	1	280738 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			meh. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	
			uml. total				
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance				
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		12.07.2017		Benennung Title			
Symbol ausgetauscht		gez. drawn	Winkler, A.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75.SI IsoModul		
		gepr. checked	Finkemeyer, C.				
		ges. seen	Nienhäuser, R.				
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					466930 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		