







Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 3



Isomat 4/5



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280702 B	280702 B	R3/A1/R4	R1	3	296449 (2.0 mm)
A2	1	283128 B	283128 B	R1/R2/A2/R4	R2	3	282821 (20.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R3/A3/R4	R3	3	283316 (19.5 mm)
A4	1	283129 B	283128 B	R1/R2/A4/R4	R4	6	299293 (3.0 mm)
F1	1	280701 B		R3/F1/R4			
F2	1	283127 B		R1/R2/F2/R4			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		—	
		uml. total			Maßstab Scale
		beschichtet coated		— - —	1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0100		12.03.2014		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name		Name		Schüco AWS 70 SC	
		gez. drawn		Finkemeyer	
		gepr. checked		Winkler	
		ges. seen		Nienhüser	
				Zechn.-Nr. Drawing No.	
				475140 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO