



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	280702 B		280702 B		R1/A1/R2		
A2	1	280702 B		280702 B		R1/A2/R3/R4/S1		
A3	1	280703 B		280702 B		R1/A3/R2		
A4	1	280703 B		280702 B		R1/A4/R3/R4/S1		
F1	1	280701 B				R1/F1/R2		
F2	1	280701 B				R1/F2/R2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished				
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		1 : 1		
Name				18.07.2014		Werkstoff Material		
		gez. drawn		winkan		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 70 BE
		gepr. checked		Finkemeyer				
		ges. seen		Nienhüser				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		476050 RP 1000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		
								