



Attention : Le résultat du procédé de sertissage doit être vérifié sur la base des dimensions de référence dans ce plan de rouleaux. Veuillez noter les conseils de vérification dans le manuel actuel de rouleaux.



Qté Qty.	Art. N° Art.-No. für Isomat 5	Art. N° Art.-No.	Disposition (de l'intérieur vers l'extérieur) Assembly sequence (inside to outside)
A1 1	280702 A		R2/R3/R1/A1
A2 1	280702 A		R2/R3/R1/A2
A3 1	280703 A		R2/R3/R1/A3
A4 1	280703 A		R2/R3/R1/A4
F1 1	280701 A		R2/R3/R1/F1
F2 1	280701 A		R2/R3/R1/F2

Qté Qty.	Art. N° Accessoires Art.-No. Accessories
R1 6	280752 (Adapter)
R2 6	280743 (5.0 mm)
R3 6	296505 (1.2 mm)

Tolér. limite Close tol	Tolér. standard Std. tolerance	Tolérance admissible Permissible tolerance	Périmètres Circumference	VP PU	Info-Plan:
			à polir polished	-	
			total total		
			traitement surface coated		
Original / Modification Revision / Version	0100		Date Date	Nom	
Nom		11.09.2015	Vriz J.		Désignation Title
			Devilliers D.		
			Batoul H.		
					Plan des rouleaux Isomat 5
					Schüco ASS 41 SC
					476520 RP 0000
				Plan N° Drawing No.	
				Réalisé par informatique Validable sans signature generated by EDP valid without signature	Remplace le Replacement for

SCHÜCO