






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1		1	280702 B	280702 B	R1/R2/A1	R1	6 282821 (20.0 mm)
A2		1	280702 B	280702 B	R1/R2/A2	R2	6 296210 (10.0 mm)
A3		1	280703 B	280702 B	R1/R2/A3	SA2	3 299343*
A4		1	280703 B	280702 B	R1/R2/A4		*Isomat 3: 2
F1		1	280701 B		R1/R2/F1		
F2		1	280701 B		R1/R2/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Benennung Title	
Name				13.10.2015		Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Finkemeyer, C.	
				gepr. checked		Winkler, A.	
				ges. seen		Nienhüser, R.	
						Schüco AWS 65.HI+	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						480440 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO