






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1	R1	6	280752 (Adapter)
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2	SA1	3	296863*
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3			*Isomat 3: 2
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4			
F1	1	280698 A		R1/F1			
F2	1	280698 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:
				mech. polished	Maßstab Scale		Gewicht Weight
				uml. total	1 : 1		
				beschichtet coated	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Benennung Title		
Name				13.10.2015	Rollenplan Isomat 3/4/5		
				gez. drawn	Finkemeyer, C.		
				gepr. checked	Winkler, A.		
				ges. seen	Nienhüser, R.		
					Schüco AWS 65.HI+		IsoModul
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		480510 RP 1000
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

SCHÜCO