






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R1	R1	6	280753 (15.0 mm)		
A2	1	280702 B	280702 B	R2/R3/A2/R2/R3	R2	6	296229 (5.5 mm)		
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A2/R1	R3	6	280749 (7.0 mm)		
A4	1	280703 B	280702 B	R2/R3/A4/R2/R3	SA1	3	283023*		
F1	1	280698 B		R1/F1/R1			*Isomat 3: 2		
F2	1	280701 B		R2/R3/F2/R2/R3					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total		1 : 1			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	— - —	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Benennung Title			
Name				13.10.2015		Rollenplan Isomat 3/4/5			
		gez. drawn	Finkemeyer, C.			Schüco AWS 65.HI+ IsoModul			
		gepr. checked	Winkler						
		ges. seen	Nienhüser						
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		480520 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO