






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280702 B	280702 B	R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R2	6 296210 (10.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	SA2	3 299343*
A4	1	280703 B	280702 B		*Isomat 3: 2
F1	1	280701 B	R1/R2/F1		
F2	1	280701 B	R1/R2/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
mech. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight
umf. total		1 : 1	
beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name
Name		13.10.2015	
gez. drawn	Finkemeyer, C.	Benennung Title	Rollenplan
gepr. checked	Winkler, A.		Isomat 3/4/5
ges. seen	Nienhüser, R.		Schüco AWS 65 BS.HI+ IsoModul
		Zeichn.-Nr. Drawing No.	480580 RP 1000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for