






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	282590 B	282590 B	R1/R2/A1		R1	6 282821 (20.0 mm)
A2		1	282590 B	282590 B	R1/R2/A2		R2	6 296210 (10.0 mm)
A3		1	282591 B	282590 B	R1/R2/A3		SA2	3 299343*
A4		1	282591 B	282590 B	R1/R2/A4			*Isomat 3: 2
F1		1	282592 B		R1/R2/F1			
F2		1	282592 B		R1/R2/F2			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
					mech. polished		-	
					uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale 1 : 1		Info-Plan: Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version 0100					Datum Date		Werkstoff Material	
Name					14.10.2015		Benennung Title	
			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75 BS.HI+ IsoModul	
			gepr. checked		Winkler, A.			
			ges. seen		Nienhüser, R.			