






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	282821 (20.0 mm)
A1		1	282590 B	282590 B	R1/A1				
A2		1	282590 B	282590 B	R1/A2				
A3		1	282591 B	282590 B	R1/A3				
A4		1	282591 B	282590 B	R1/A4				
F1		1	282592 B		R1/F1				
F2		1	282592 B		R1/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
					mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
		uml. total							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name		Benennung Title
Name					20.11.2018				
Ringbestückung korrigiert			gez. drawn		Finkemeyer, C.				
			gepr. checked		Winkler, A.				
			ges. seen		Nienhüser, R.				
							Zeichn.-Nr. Drawing No.		480840 RP 1000
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

Rollenplan

Isomat 3/4/5

Schüco AWS 75.SI