






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1			
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2			
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3			
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4			
F1	1	282592 B		R1/F1			
F2	1	282592 B		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished	-	Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -	1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	Gewicht Weight	
Name			22.10.2015		Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn	Finkemeyer, C.				
		gepr. checked	Winkler				
		ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 75.SI	IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	480870 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO