






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1		1	289595	289595						
A2		1	289566	289566						
A3		1	289596	289595						
A4		1	289567	289566						
F1		1	289594							
F2		1	289568							
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
					mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
					uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name		Benennung Title		
Name				01.03.2016				Rollenplan		
Symbol 483120 ersetzt			gez. drawn	Finkemeyer, C.				Isomat 4/5		
			gepr. checked	Winkler				Schüco ADS 75 SimplySmart		
			ges. seen	Nienhüser				481120 RP 1000		
							Zeichn.-Nr. Drawing No.			
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	