



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.




Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:




Position

SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	289610	289610	R1/A1		R1	3 280749 (7.0 mm)
A2		1	289682	289682	R2/A2		R2	3 296452 (1.5 mm)
A3		1	289612	289610	R1/A3		SA1	3 289685
A4		1	289683	289682	R2/A4			
F1		1	289569		R1/F1			
F2		1	289681		R2/F2			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
					mech. polished		-	
					uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Werkstoff Material		Info-Plan: Gewicht Weight
Name				10.03.2020		Benennung Title		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ADS 75 SimplySmart 481140 RP 1000
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.				
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen						
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for