






2. Durchgang: Profil muss in zwei Durchgängen gerollt werden.
1. Durchgang: 481180RP1000

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	283150 B	283150 B	R1/R2/A1/R3/R4		R1	6 296210 (10.0 mm)
A2		1	283150 B	283150 B	R1/A2/R3/R4		R2	3 296452 (1.5 mm)
A3		1	283151 B	283150 B	R1/R2/A3/R3/R4		R3	6 280743 (5.0 mm)
A4		1	283151 B	283150 B	R1/A4/R3/R4		R4	6 282821 (20.0 mm)
F1		1	283149 B		R1/R2/F1/R3/R4			
F2		1	283149 B		R1/F2/R3/R4			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale 1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				28.05.2019				Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 75 SimplySmart 481180 RP 1100	
Artikelnr. der Isolierstege geändert				gez. drawn		Winkler, A.			
				gepr. checked		Finkemeyer, C.			
				ges. seen		Nienhüser, R.			