



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						6	296505 (1.2 mm)
A1	1	289682	289682	R1/A1			
A2	1	289682	289682	R1/A2			
A3	1	289683	289682	R1/A3			
A4	1	289683	289682	R1/A4			
F1	1	289680		R1/F1			
F2	1	289681		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date		Werkstoff Material		
Name			10.03.2020		Benennung Title		
GeHinweistext hinzu gefügt			gez. drawn		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 75 SimplySmart		
			gepr. checked				
			ges. seen				
			Finkemeyer, C.				
			Winkler, A.				
			Nienhüser, R.				
			SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 481310 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		