






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position

SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283318 B	283318 B	R1/A1	R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	283318 B	283318 B	R1/A2	SA1	3 280109*
A3	1	283319 B	283318 B	R1/A3		*Isomat 3: 2
A4	1	283319 B	283318 B	R1/A4		
F1	1	283317 B		R1/F1		
F2	1	283317 B		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
			mech. polished		Info-Plan:	
			uml. total		Maßstab Scale	
			beschichtet coated		1 : 1	
		Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Benennung Title	
Name				04.05.2016	Rollenplan	
				gez. drawn	Isomat 3/4/5	
				gepr. checked	Schüco ADS 90 SimplySmart	
				ges. seen	481440 RP 1000	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	