






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1			
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2			
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3			
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4			
F1	1	282592 B		R1/F1			
F2	1	282592 B		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
				uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance						
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			24.05.2018		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 80 AWE IsoModul
		gez. drawn	Finkemeyer, C.				
		gepr. checked	Winkler, A.				
		ges. seen	Nienhüser, R.				
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		481870 RP 1000
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	