






Rollbeilage in Eigenfertigung

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	280749 (7.0 mm)		
					R2	3	296452 (1.5 mm)		
A1	1	289779	289779	R1/A1					
A2	1	289785	289785	R2/A2					
A3	1	289780	289779	R1/A3					
A4	1	289786	289785	R2/A4					
F1	1	289767		R1/F1					
F2	1	289784		R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Benennung Title			
Name				07.05.2018		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ADS 90 SimplySmart			
		gez. drawn	Winkler, A.						
		gepr. checked	Finkemeyer, C.						
		ges. seen	Nienhüser, R.						
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		481920 RP 1000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for				