






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)						
A1	1	283015 A	283015 A	R1/R2/A1		R1	6	296229 (5.5 mm)		
A2	1	280696 A	280696 A	R1/R3/A2		R2	3	280752 (Adapter)		
A3	1	283016 A	283015 A	R1/R2/A3		R3	3	280750 (Adapter)		
A4	1	280697 A	280696 A	R1/R3/A4						
F1	1	283014 A		R1/R2/F1						
F2	1	280695 A		R2/R3/F2						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		-				
				uml. total				Maßstab Scale		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name					06.11.2015				Benennung Title	
296229 ersetzt 280743			gez. drawn		Finkemeyer, C.				Rollenplan Isomat 3/4/5	
			gepr. checked		Winkler, A.				Schüco AWS 50	
			ges. seen		Nienhüser					