





Mit geringem seitlichen Andruck rollen!


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	282251		282251		R1/A1/R2					
A2	1	282251		282251		R1/A2/R2					
A3	1	282252		282251		R1/A3/R2					
A4	1	282252		282251		R1/A4/R2					
F1	1	283799				R1/F1/R2					
F2	1	283799				R1/F2/R2					
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
						mech. polished		—		Maßstab Scale	Gewicht Weight
						uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name						20.11.2015				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Toleranz hinzu gefügt				gez. drawn		Finkemeyer, C.				Schüco AWS 75.SI+	
				gepr. checked		Winkler, A.				486060 RP 1000	
				ges. seen		Nienhüser				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
										Ersatz für Replacement for	