





Für den PT Steg Verbund Rollenplan 486150RP1000 verwenden


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Position

SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	282631 A	282631 A	R3/A1		R1	3 280750 (Adapter)
A2		1	280736 A	280736 A	SR/R1/A2		R2	2 280752 (Adapter)
A3		1	282632 A	282631 A	R1/A3		R3	1 289371 (Adapter)
A4		1	280737 A	280736 A	R2/A4		SR	1 289731
F1		1	282633 A		R1/F1		SA1	3 296865*
F2		1	280738 A		R2/F2			*Isomat 3: 2
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
					mech. polished		-	
					uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name	
Name					29.09.2015		Benennung Title	
Symbol ersetzt			gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75.SI+ IsoModul	
			gepr. checked		Winkler			
			ges. seen		Nienhüser			

SCHÜCO