






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1/S1	R1	6 283219 (12.5/39mm)
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2	S1	2 289795
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3/S1		
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4		
F1	1	282592 B		R1/F1		
F2	1	282592 B		R1/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		—		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				umf. total							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —			
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name				27.01.2016				Benennung Title		Rollenplan Isomat 4/5	
Maß 141.2 Toleranz hinzu gefügt				gez. drawn		Finkemeyer, C.					
				gepr. checked		Winkler, A.		Schüco AWS 75.SI+			
				ges. seen		Nienhüser, R.					
				SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		486200 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO