






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	R1	6	282821	(20.0 mm)		
A1	1	280736 B	280736 B	R1/A1		
A2	1	280736 B	280736 B	R1/A2		
A3	1	280737 B	280736 B	R1/A3		
A4	1	280737 B	280736 B	R1/A4		
F1	1	280738 B		R1/F1		
F2	1	280738 B		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale
				uml. total		1 : 1
				beschichtet coated		Werkstoff Material
						Gewicht Weight
		Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		
		Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		
		0100		22.10.2015		
		Name		Name		
				Finkemeyer, C.		
				Winkler, A.		
				Nienhüser, R.		
				Benennung Title		
				Schüco AWS 70.HI		
				486550 RP 1000		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		
				SCHÜCO		
				Rollenplan Isomat 3/4/5		
				IsoModul		