






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280693 B	280693 B	R1/A1/R2/R3		R1	6	282821	(20.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/A2/R2/R3		R2	6	296210	(10.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/A3/R2/R3		R3	4	296448	(8.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/A4/R2/R3		R4	2	296209	(6.5 mm)
F1	1	280692 B		R1/F1/R2/R4		SA1	3	299953*	
F2	1	280692 B		R1/F2/R2/R4				*Isomat 3: 2	

SCHÜCO