



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	289410	289410			
A2	1	289410	289410			
A3	1	289411	289410			
A4	1	289411	289410			
F1	1	289429				
F2	1	289412				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	—	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version Name		0403	Datum Date 06.03.2020	Name	Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 120 CC.SI Blendrahmen	
		gepr. checked	Winkler, A.			
		ges. seen	Nienhäuser, R.			
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 486770 RP 1000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	