






Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 3



Isomat 4/5



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	289781	289781					
A2	1	289781	289781					
A3	1	289782	289781					
A4	1	289782	289781					
F1	1	289778						
F2	1	289778						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance				
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name				16.03.2020		Benennung Title		
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer, C.			Rollenplan Isomat 3/4/5		
		gepr. checked	Winkler, A.					
		ges. seen	Nienhüser, R.					
		SCHÜCO				Schüco AD UP 90		
		Zeichn.-Nr. Drawing No.				487010 RP 1000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO