



- Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296210 (10.0 mm)	
					R2	6	282821 (20.0 mm)	
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R2				
A2	1	280699 B	280699 B	R1/A2/R2				
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A3/R2				
A4	1	280700 B	280699 B	R1/A4/R2				
F1	1	280698 B		R1/F1/R2				
F2	1	280698 B		R1/F2/R2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
				uml. total							
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version				0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name						14.09.2015				Benennung Title	
				gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 90 SimplySmart			
				gepr. checked		Winkler					
				ges. seen		Nienhäuser					
				SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								487100 RP 1000			
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	