



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296210 (10.0 mm)	
A1	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A1/R3	R2	3	296452 (1.5 mm)	
A2	1	280699 B	280699 B	R1/A2/R3	R3	6	282821 (20.0 mm)	
A3	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A3/R3				
A4	1	280700 B	280699 B	R1/A4/R3				
F1	1	280698 B		R1/R2/F1/R3				
F2	1	280698 B		R1/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		uml. total beschichtet coated — - —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 90 SimplySmart
Name				14.09.2015				
		gez. drawn		Finkemeyer				
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen		Nienhüser				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		487100 RP 1100
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for