





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)						
A1	1	289763		289763	R1/A1			R1	3	280749 (7.0 mm)	
A2	1	289765		289765	R2/A2			R2	3	296449 (2.0 mm)	
A3	1	289764		289763	R1/A3						
A4	1	289766		289765	R2/A4						
F1	1	289767			R1/F1						
F2	1	289761			R2/F2						
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
						mech. polished		-			
						uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		- - -		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				16.09.2015				Benennung Title		Rollenplan	
		gez. drawn		Finkemeyer						Isomat 4/5	
		gepr. checked		Winkler						Schüco ADS 90 SimplySmart	
		ges. seen		Nienhüser						487160 RP 1000	