






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296449 (2.0 mm)		
A1	1	289770	289770	R1/A1					
A2	1	289765	289765	R1/A2					
A3	1	289773	289770	R1/A3					
A4	1	289766	289765	R1/A4					
F1	1	289769		R1/F1					
F2	1	289768		R1/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-				
				uml. total		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name				01.03.2016		Benennung Title			
Symbol 483120 ersetzt			gez. drawn	Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ADS 90 SimplySmart			
			gepr. checked	Winkler, A.					
			ges. seen	Nienhüser, R.					
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 487210 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	