






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	
A1		1 289770		289770			
A2		1 289765		289765			
A3		1 289773		289770			
A4		1 289766		289765			
F1		1 289769					
F2		1 289768					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished -		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Benennung Title	
Name				01.03.2016		Rollenplan	
Symbol 483120 ersetzt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Isomat 4/5	
		gepr. checked		Winkler, A.		Schüco ADS 90 SimplySmart	
		ges. seen		Nienhüser, R.		487220 RP 1000	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	