





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories						
		Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No.		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1		6		296505 (1.2 mm)	
A1		1		289785		289785		R1/A1					
A2		1		289785		289785		R1/A2					
A3		1		289786		289785		R1/A3					
A4		1		289786		289785		R1/A4					
F1		1		289783				R1/F1					
F2		1		289784				R1/F2					
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
						mech. polished		-		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
						uml. total				1 : 1			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name				17.03.2020						Schüco ADS 90 SimplySmart			
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.									
		gepr. checked		Winkler, A.									
		ges. seen		Nienhüser, R.									