






**Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!  
**Attention:** zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



|                                        |   |                                            |  | Stck. Qty.                          |  | Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories                                          |  |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stck. Qty.                             |   | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5           |  | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4      |  | Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)   |  |
| A1                                     | 1 | 289774                                     |  | 289774                              |  |                                                                                |  |
| A2                                     | 1 | 289774                                     |  | 289774                              |  |                                                                                |  |
| A3                                     | 1 | 289775                                     |  | 289774                              |  |                                                                                |  |
| A4                                     | 1 | 289775                                     |  | 289774                              |  |                                                                                |  |
| F1                                     | 1 | 289777                                     |  |                                     |  |                                                                                |  |
| F2                                     | 1 | 289776                                     |  |                                     |  |                                                                                |  |
|                                        |   | Zulässige Abweichung Permissible tolerance |  | Oberflächenabwicklung Circumference |  | VP PU                                                                          |  |
|                                        |   |                                            |  | mech. polished                      |  | Info-Plan:                                                                     |  |
|                                        |   |                                            |  | uml. total                          |  | Maßstab Scale 1 : 1                                                            |  |
| Paßmaße Close tol.                     |   | Abmaße Std. tolerance                      |  |                                     |  | Gewicht Weight                                                                 |  |
| Original / Änderung Revision / Version |   | 0201                                       |  | Datum Date                          |  | Werkstoff Material                                                             |  |
| Name                                   |   |                                            |  | 11.03.2020                          |  | Benennung Title                                                                |  |
| Hinweistext hinzu gefügt               |   | gez. drawn                                 |  | Finkemeyer, C.                      |  | Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 90 SimplySmart                              |  |
|                                        |   | gepr. checked                              |  | Winkler, A.                         |  |                                                                                |  |
|                                        |   | ges. seen                                  |  | Nienhüser, R.                       |  |                                                                                |  |
|                                        |   |                                            |  |                                     |  | Zeichn.-Nr. Drawing No.                                                        |  |
|                                        |   |                                            |  |                                     |  | 487260 RP 1000                                                                 |  |
|                                        |   |                                            |  |                                     |  | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature |  |
|                                        |   |                                            |  |                                     |  | Ersatz für Replacement for                                                     |  |

**SCHÜCO**

**Rollenplan**  
**Isomat 3/4/5**

**Schüco ADS 90 SimplySmart**

**487260 RP 1000**