





Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	289774	289774			
A2	1	289774	289774			
A3	1	289775	289774			
A4	1	289775	289774			
F1	1	289777				
F2	1	289776				

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
		mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
		uml. total		1 : 1			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name		Benennung Title	
0201		13.03.2020				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Schüco ADS 90.SI SimplySmart	
		gepr. checked		Winkler, A.		487380 RP 1000	
		ges. seen		Nienhüser, R.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO