





Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	289774	289774		
A2	1	289774	289774		
A3	1	289775	289774		
A4	1	289775	289774		
F1	1	289777			
F2	1	289776			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
mech. polished		uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
1 : 1				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Benennung Title	
0201		13.03.2020		Rollenplan	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer, C.	Isomat 3/4/5	
		gepr. checked	Winkler, A.	Schüco ADS 90.SI SimplySmart	
		ges. seen	Nienhüser, R.	487390 RP 1000	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	