



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	3	280749 (7.0 mm)
A1	1	289779	289779	R1/A1			
A2	1	289781	289781				
A3	1	289780	289779	R1/A3			
A4	1	289782	289781				
F1	1	289767		R1/F1			
F2	1	289778					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Gewicht Weight	
Name		31.03.2020		Name		Werkstoff Material	
Symbol getauscht		gez. drawn		Winkler, A.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ADS 90.SI SimplySmart	
		gepr. checked		Finkemeyer, C.			
		ges. seen		Nienhüser, R.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		487410 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	