





Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

**Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan  
**Attention:** zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



|    |               |                                      |                                      |                                                                                 |    | Stck.<br>Qty. | Art.-Nr. Zubehör<br>Art.-No. Accessories |
|----|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------|
|    | Stck.<br>Qty. | Art.-Nr.<br>Art.-No.<br>für Isomat 5 | Art.-Nr.<br>Art.-No.<br>für Isomat 4 | Bestückungsfolge (v. innen nach außen)<br>Assembly sequence (inside to outside) | R1 | 3             | 280749 ( 7.0 mm)                         |
| A1 | 1             | 289779                               | 289779                               | R1/A1                                                                           |    |               |                                          |
| A2 | 1             | 289781                               | 289781                               |                                                                                 |    |               |                                          |
| A3 | 1             | 289780                               | 289779                               | R1/A3                                                                           |    |               |                                          |
| A4 | 1             | 289782                               | 289781                               |                                                                                 |    |               |                                          |
| F1 | 1             | 289767                               |                                      | R1/F1                                                                           |    |               |                                          |
| F2 | 1             | 289778                               |                                      |                                                                                 |    |               |                                          |

|                                               |                          |                                        |                |                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |                          | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |                | VP<br>PU                                                                                | Info-Plan:        |
| mech.<br>polished                             |                          | -                                      |                | Maßstab<br>Scale                                                                        | Gewicht<br>Weight |
| u/ml.<br>total                                |                          |                                        |                | 1 : 1                                                                                   |                   |
| Paßmaße<br>Close tol.                         | Abmaße<br>Std. tolerance |                                        |                | Werkstoff<br>Material                                                                   |                   |
| Original / Änderung<br>Revision / Version     |                          | Datum<br>Date                          | Name           | Benennung<br>Title                                                                      |                   |
| 0403                                          |                          | 16.03.2020                             |                | Rollenplan<br>Isomat 4/5                                                                |                   |
| Hinweistext hinzu gefügt                      |                          | gez.<br>drawn                          | Finkemeyer, C. | Schüco ADS 90.SI SimplySmart                                                            |                   |
|                                               |                          | gepr.<br>checked                       | Winkler, A.    | 487420 RP 1000                                                                          |                   |
|                                               |                          | ges.<br>seen                           | Nienhüser, R.  | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No.                                                              |                   |
|                                               |                          |                                        |                | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                   |
|                                               |                          |                                        |                | Ersatz für<br>Replacement<br>for                                                        |                   |
|                                               |                          |                                        |                |                                                                                         |                   |