



- Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	6	296210 (10.0 mm)
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R2	R2	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280699 B	280699 B	R1/A2/R2			
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A3/R2			
A4	1	280700 B	280699 B	R1/A4/R2			
F1	1	280698 B		R1/F1/R2			
F2	1	280698 B		R1/F2/R2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
			uml. total				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 14.09.2015	Name	Benennung Title Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 90.SI SimplySmart		
Name							
		gez. drawn	Finkemeyer				
		gepr. checked	Winkler				
		ges. seen	Nienhäuser				
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 487440 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		