


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



- Andruck-
walze

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	296210 (10.0 mm)	
A1	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A1/R3		R2	3	296452 (1.5 mm)	
A2	1	280699 B	280699 B	R1/A2/R3		R3	6	282821 (20.0 mm)	
A3	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A3/R3					
A4	1	280700 B	280699 B	R1/A4/R3					
F1	1	280698 B		R1/R2/F1/R3					
F2	1	280698 B		R1/F2/R3					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:			
			mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight			
			uml. total						
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance						
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name		15.09.2015		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 90.SI SimplySmart 487440 RP 1100			
		gez. drawn		Finkemeyer					
		gepr. checked		Winkler					
		ges. seen		Nienhäuser					
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			