






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	280743 (5.0 mm)		
					R2	1	296449 (2.0 mm)		
A1	1	289763	289763	R1/A1					
A2	1	289765	289765						
A3	1	289764	289763	R1/A3					
A4	1	289766	289765						
F1	1	289767		R1/F1/R2					
F2	1	289761							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ADS 90.SI SimplySmart			
Name		03.09.2015		Benennung Title					
		gez. drawn	Finkemeyer						
		gepr. checked	Winkler						
		ges. seen	Nienhüser						
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		487490 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		