






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	296449 (2.0 mm)
A1	1	289770	289770	289770	R1/A1				
A2	1	289765	289765	289765	R1/A2				
A3	1	289773	289770	289770	R1/A3				
A4	1	289766	289765	289765	R1/A4				
F1	1	289769			R1/F1				
F2	1	289768			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished -		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated - - -		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date		Name		Benennung Title		
Name			01.03.2016				Rollenplan		
Symbol 483120 ersetzt			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Isomat 4/5		
			gepr. checked		Winkler, A.		Schüco ADS 90.SI SimplySmart		
			ges. seen		Nienhüser, R.		487520 RP 1000		
			SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		