





Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	289785	289785	R1/A1	
A2	1	289785	289785	R1/A2	
A3	1	289786	289785	R1/A3	
A4	1	289786	289785	R1/A4	
F1	1	289783	289783	R1/F1	
F2	1	289784	289784	R1/F2	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		17.03.2020		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer, C.	Schüco ADS 90.SI SimplySmart	
		gepr. checked	Winkler, A.	487550 RP 1000	
		ges. seen	Nienhüser, R.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO