





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	289774	289774		
A2	1	289774	289774		
A3	1	289775	289774		
A4	1	289775	289774		
F1	1	289777			
F2	1	289776			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
mech. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight
uml. total		1 : 1	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name
Hinweistext hinzu gefügt		13.03.2020	
gez. drawn		Finkemeyer, C.	
gepr. checked		Winkler, A.	
ges. seen		Nienhüser, R.	
		Benennung Title	
		Rollenplan	
		Isomat 3/4/5	
		Schüco ADS 90.SI SimplySmart	
		Zechn.-Nr. Drawing No.	
		487580 RP 1000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO	
---------------	--