






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	280749 (7.0 mm)	
					R2	3	296449 (2.0 mm)	
A1	1	289763	289763	R1/A1				
A2	1	289765	289765	R2/A2				
A3	1	289764	289763	R1/A3				
A4	1	289766	289765	R2/A4				
F1	1	289767		R1/F1				
F2	1	289768		R2/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Maßstab Scale 1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				29.09.2016				Benennung Title	
		gez. drawn		Finkemeyer, C.				Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ADS 90 SimplySmart	
		gepr. checked		Winkler					
		ges. seen		Nienhäuser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		487650 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			