






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.
Attention:



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1		1	282615 A	282615 A	R1/R2/A1				
A2		1	282615 A	282615 A	R1/R2/A2				
A3		1	282616 A	282615 A	R1/R2/A3				
A4		1	282616 A	282615 A	R1/R2/A4				
F1		1	282617 A		R1/R2/F1				
F2		1	282617 A		R1/R2/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
					mech. polished		—		
					uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				10.03.2023				Benennung Title	
Schalenversatzangabe geändert		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASE 60			
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
				SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		487850 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	