






Andruckwalzen 1, 2 und 4 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)
In 2 Durchgängen rollen! 1. Rolldurchgang (2. Rolldurchgang siehe 487890 RP 1100).

Achtung: Das Rollergesult ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282631 A	282631 A	R1/R2/A1	R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	282631 A	282631 A	R1/R2/A2	R2	6 280752 (Adapter)
A3	1	282632 A	282631 A	R1/R2/A3		
A4	1	282632 A	282631 A	R1/R2/A4		
F1	1	282633 A		R1/R2/F1		
F2	1	282633 A		R1/R2/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	—	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date 05.05.2023	Name	Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ASE 60 487890 RP 1000	
Name			Benennung Title			
Maß zulässiger Schalenversatz			gez. drawn			
hinzu gefügt			gepr. checked			
			ges. seen			
			C. Finkemeyer		Schüco ASE 60	
			Winkler, A.			
			Nienhäuser, R.			
			SCHÜCO			
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		Ersatz für Replacement for	