





In 2 Durchgängen rollen! 2. Rolldurchgang (1. Rolldurchgang siehe 487950 RP 1000). Für den 2. Durchgang werden die Isomatverbreiterungen, Isomat4: 289986 oder Isomat5: 289987, benötigt.


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan

Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position

SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1		1	289863	289863	R1/R2/A1	R1	6 296207 (4.0 mm)
A2		1	289863	289863	R1/R2/A2	R2	6 296448 (8.0 mm)
A3		1	289864	289863	R1/R2/A3	SA2	3 280109
A4		1	289864	289863	R1/R2/A4		
F1		1	289862		R1/R2/F1		
F2		1	289862		R1/R2/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Benennung Title	
Name				29.08.2017		Rollenplan Isomat 4/5	
Kleines Symbol gedreht		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Schüco ASE 80.HI	
		gepr. checked		Winkler, A.		487950 RP 1100	
		ges. seen		Nienhüser, R.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	