



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280696 B	280696 B	R1/R2/A1/R3		R1	6 296448 (8.0 mm)
A2	1	280696 B	280696 B	R1/R2/A2/R3		R2	6 296211 (15.7 mm)
A3	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A3/R3		R3	6 296210 (10.0 mm)
A4	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A4/R3			
F1	1	280695 B		R1/R2/F1/R3			
F2	1	280695 B		R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	
			uml. total				
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance				
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			10.03.2017		Benennung Title		
PA Steg 278557 ersetzt			gez. drawn	Finkemeyer, C.	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 70 FD IsoModul		
244577			gepr. checked	Winkler, A.			
PT Stege entfallen			ges. seen	Nienhäuser, R.			
			SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 490040 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		