






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1	R1	6	296505 (1.2 mm)
A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2	R2	6	280750 (Adapter)
A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3			
A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4			
F1	1	280695 A		R1/R2/F1			
F2	1	280695 A		R1/R2/F2			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
		mech. polished			Maßstab Scale		
		uml. total			1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name	Werkstoff Material		
0201		10.03.2017			Benennung Title		
Name		10.03.2017			Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 70 FD IsoModul		
PA Steg 278555 ersetzt		gez. drawn		Finkemeyer, C.			
244575		gepr. checked		Winkler, A.			
PT Stege entfallen		ges. seen		Nienhüser, R.			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					490060 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO